



真空開關 VPEV-W-S-LED-GH

訂貨編號: 152617

FESTO



資料表

特性	值
認證	RCM 商標
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令
材料說明	RoHS 合規
測得變量	相對壓力
測量方法	氣/電壓力轉換器
壓力測量範圍	-0.8 bar...-0.25 bar
工作壓力	-1 bar...0 bar
最大過載壓力	8 bar
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
介質溫度	0 °C...60 °C
環境溫度	0 °C...60 °C
開關元件功能	轉換開關
遲滯	0.08 bar...0.25 bar
最大開關頻率	3 Hz
最大輸出電流	2500 mA
操作電壓範圍 DC	10 V...30 V
電氣介面	4 針 M8x1 插頭
安裝方式	是否要 : 具通孔 透過 H 型導軌
安裝位置	可選
氣動介面	M5
產品重量	56 g
外殼材質	PA PET POM
膜片材質	NBR
開關狀態指示	黃色 LED

特性	值
閾值設定範圍	-0.8 bar...-0.25 bar
防護等級	IP65
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III