


# 擺動氣缸 DRRD-35-180-FH-PA

訂貨編號: 1526825

FESTO



## 資料表

特性	值
尺寸	35
緩衝角度	36 deg
設定兩側旋轉角的範圍	+10/-150 度
擺角	180 deg
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
安裝位置	可選
結構特點	齒輪齒條
位置偵測	透過近接開關
工作壓力	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
環境溫度	-10 °C...60 °C
6bar 時理論扭矩	15.8 Nm
允許的轉動慣量	0.25 kgm <sup>2</sup>
產品重量	4510 g
安裝方式	是否要： 具通孔 透過內螺紋安裝
氣動介面	G1/8
材料說明	RoHS 合規
驅動軸材料	回火鋼
蓋子材料	鋁 陽極氧化處理
密封件材質	NBR TPE-U(PU)
外殼材質	精製鋁合金 光滑陽極氧化處理