

# 塑料氣管

## PU-1/4-B-BL

產品代號: 15276

FESTO

聚乙烯, 用於CN- 和 CK- 管接頭, 柔軟和抗折 (不可用於食品工業).

該產品只可從Festo USA定購

最高工作壓力是指最高溫度時的工作壓力.



### 技術參數

特性	值
外徑	6.35 mm
與流量相關的彎曲半徑	22 mm
內徑	4 mm
和溫度相關的工作壓力	-0.95 ... 10 bar
環境溫度	-30 ... 60 °C
產品品質視長度而定	0.024 kg/m
顏色	藍色