

冷凝水排放 WA-2

料號: 152810

FESTO

自動



技術參數

特性	值
驅動類型	機械的
裝配位置	垂直 +/- 5°
手動控制	推力
冷凝水排放	全自動
設計結構	外部, 機械式, 全自動
測量變量	填充級
閥功能	2/2 常開, 單穩態
操作壓力	1.5 ... 14 bar
操作介質	水
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
儲藏溫度	-20 ... 60 °C
介質溫度	0 ... 50 °C
環境溫度	0 ... 50 °C
產品重量	92 g
安裝類型	線路安裝
冷凝水排放接口	PK-4
氣壓連接	M9
Material housing	鍛造鋁合金