

# 插入式軸套 QSH-4

訂貨編號: 153251

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值  |
|---------------------|--|
| 尺寸                  | 標準   |
| 公稱通徑                | 2.5 mm   |
| 安裝位置                | 可選   |
| 設計                  | 直列式設計  |
| 套組規格                | 10   |
| 結構特點                | 推挽原理   |
| 工作壓力時完整溫度範圍         | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-13.775 psi...87 psi                     |
| 操作壓力的溫度範圍           | -0.95 bar...6 bar  |
| 取決於溫度的工作壓力          | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-13.775 psi...203 psi                    |
| 取決於溫度的操作壓力          | -0.95 bar...14 bar   |
| 海事分類                | 參見證書   |
| 工作介質                | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>含水量符合 www.festo.com 上的製造商合格聲明 |
| 工作和嚮導介質說明           | 可用潤滑介質工作   |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 1 - 低耐腐蝕能力   |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L  |
| 無塵室等級               | 靜態安裝的元件，根據 ISO 14644-1 無法進行有意義的評估                                |
| 環境溫度                | -10 °C...80 °C   |
| 產品重量                | 0.5 g  |
| 氣動介面，氣口 1           | 插入式軸套 Ø 4 mm   |
| 氣動介面，氣口 2           | 插入式軸套 Ø 4 mm   |
| 釋放環顏色               | 藍色   |
| 材料說明                | RoHS 合規  |
| 外殼材質                | PBT  |