

快插接頭 QSM-6H-4

訂貨編號: 153329

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	Mini
公稱通徑	2.6 mm
安裝位置	可選
設計	直列式設計
套組規格	10
結構特點	推挽原理
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 MPa...0.6 MPa -13.775 psi...87 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...6 bar
取決於溫度的工作壓力	-0.095 MPa...1.4 MPa -13.775 psi...203 psi
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar...14 bar
海事分類	參見證書
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...80 °C
產品重量	2.4 g
氣動介面, 氣口 1	插入式軸套 Ø 6 mm
氣動介面, 氣口 2	適用於氣管外徑 4 mm
釋放環顏色	藍色
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	PBT
釋放環材料	POM
氣管密封件材料	NBR
氣管夾緊元件材質	高合金不鏽鋼