



壓力錶

MA-15-10-QS-4

料號: 153383

FESTO

具顯示單位 bar 和 psi.



技術參數

| 特性 | 值 |
|---------------------------|--------------------|
| 顯示範圍【bar】 | 0 ... 10 bar |
| 壓力錶的額定尺寸 | 15 |
| 設計結構 | 不具測量結構的Bourdon管壓力錶 |
| 安裝類型 | 線路安裝 |
| 操作介質 | 惰性氣體 中性液體 |
| Operating pressure MPa | 0 ... 1 MPa |
| 操作壓力 | 0 ... 10 bar |
| Operating pressure | 0 ... 145 psi |
| 可變負載係數 | 0.66 |
| 測量精度等級 | 5 |
| 防護等級 | IP53 |
| 介質溫度 | -20 ... 60 °C |
| 環境溫度 | -20 ... 60 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| 連接的位置 | 後側中心 |
| 氣壓連接 | QS-4 |
| 材料與介質接觸 | 黃銅 |
| Material of threaded plug | 黃銅 |
| Material housing | 鋼 |
| Material screen | PC |
| 外殼顏色 | 黑色 |
| 產品重量 | 10 g |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 無乙炔 無氧氣 |