

球閥

QH-QS-4-1/8

料號: 153486

FESTO

with QS push-in connector.
該型號適用於真空。



技術參數

特性	值
閥功能	2/2 雙穩態
氣壓連接, 氣口 1	R1/8
氣壓連接, 氣口 2	QS-4
驅動類型	手動
安裝類型	具螺紋的
標準額定流量	235 l/min
額定尺寸	2.5 mm
Operating pressure MPa	-0.1 ... 1 MPa
操作壓力	-1 ... 10 bar
環境溫度	0 ... 60 °C
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
密封原理	軟性
設計結構	球閥
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
產品重量	14 g
材料備註	符合 RoHS