


壓差調壓閥 LRL-1/4-QS-8

訂貨編號: 153516

FESTO



資料表

特性	值
控制器功能	壓差常數 具有回流功能
氣動介面，氣口 1	G1/4
氣動介面，氣口 2	QS-8
安裝方式	擰入
標稱流量，開啟	224 l/min
壓力調整範圍	2 bar...6 bar
氣源壓力 1 MPa	0 MPa...0.9 MPa
入口壓力 1	0 bar...9 bar
氣源壓力 1 psi	0 psi...130.5 psi
環境溫度	0 °C...60 °C
外殼材質	加強型 PBT
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
控制鎖	反鎖
安裝位置	可選
結構特點	直動式活塞調壓閥 具有貫穿進氣
關閉時的標稱流量	224 l/min
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
產品重量	39 g
旋入螺釘的材料	鍍鎳黃銅
材料說明	RoHS 合規
螺紋密封件材料	PTFE