


# L型快插式螺紋接頭

## QSL-1/8-1/4-U

產品代號: 153643

FESTO

可 360°旋轉 外螺紋, 採用外六角形式.  
該產品只可從Festo USA定購  
將停產的產品, 供貨至 2011.



### 技術參數

| 特性          | 值                        |
|-------------|--------------------------|
| 尺寸          | 標準                       |
| 額定尺寸        | 3.6 mm                   |
| 柱頭螺栓上的密封件類型 | 外表層                      |
| 裝配位置        | 任何                       |
| 容器尺寸        | 1                        |
| 設計結構        | 推/拉原理                    |
| 工作壓力        | -0.95 ... 10 bar         |
| 和溫度相關的工作壓力  | -0.95 ... 10 bar         |
| 工作介質        | 過濾壓縮空氣<br>真空             |
| 耐腐蝕等級 CRC   | 1                        |
| 環境溫度        | -10 ... 60 °C            |
| 授權          | Germanischer Lloyd       |
| 最大緊固扭矩      | 8 Nm                     |
| 氣壓連接        | NPT1/8-27<br>用於1/4" 氣管外徑 |
| 釋放環的顏色      | 灰色                       |
| 材料備註        | 符合 RoHS                  |
| 外殼的材料訊息     | PBT                      |
| 釋放環的材料數據    | POM                      |
| 氣管密封的材料訊息   | NBR                      |
| 軟管夾部分的材料數據  | 高合金鋼, 耐腐蝕                |