

L 型快插接頭 QSL-3/8H-5/16-U

訂貨編號: 153658

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 尺寸 | 標準 |
| 公稱通徑 | 4.9 mm |
| 安裝位置 | 可選 |
| 設計 | L 型 |
| 套組規格 | 1 |
| 結構特點 | 推挽原理 |
| 工作壓力時完整溫度範圍 | -0.095 MPa...1 MPa -13.775 psi...145 psi |
| 操作壓力的溫度範圍 | -0.95 bar...10 bar |
| 海事分類 | 參見證書 |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - 低耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度 | -10 °C...60 °C 14 °F...140 °F |
| 產品重量 | 7.8 g |
| 氣動介面，氣口 1 | 插入式軸套直徑 3/8" |
| 氣動介面，氣口 2 | 適用於氣管外徑 5/16" |
| 釋放環顏色 | 灰色 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 外殼材質 | PBT |
| 釋放環材料 | POM |
| 氣管密封件材料 | NBR |
| 氣管夾緊元件材質 | 高合金不鏽鋼 |