


# T形快插接頭 QST-1/4-5/16-U

產品代號: 153702

FESTO

可 360°旋轉 外螺紋, 採用外六角形式.  
該產品只可從Festo USA定購  
將停產的產品, 供貨至 2011.



## 技術參數

| 特性          | 值                  |
|-------------|--------------------|
| 尺寸          | 標準                 |
| 額定尺寸        | 6 mm               |
| 柱頭螺栓上的密封件類型 | 外表層                |
| 裝配位置        | 任何                 |
| 容器尺寸        | 1                  |
| 設計結構        | 推/拉原理              |
| 工作壓力        | -0.95 ... 10 bar   |
| 和溫度相關的工作壓力  | -0.95 ... 10 bar   |
| 工作介質        | 過濾壓縮空氣<br>真空       |
| 耐腐蝕等級 CRC   | 1                  |
| 環境溫度        | -10 ... 60 °C      |
| 授權          | Germanischer Lloyd |
| 最大緊固扭矩      | 14 Nm              |
| 氣壓連接, 氣源管線  | 陽螺紋 NPT1/4-18      |
| 氣壓連接, 輸出    | 用於5/16" 氣管外徑       |
| 釋放環的顏色      | 灰色                 |
| 材料備註        | 符合 RoHS            |
| 外殼的材料訊息     | PBT                |
| 釋放環的材料數據    | POM                |
| 氣管密封的材料訊息   | NBR                |
| 軟管夾部分的材料數據  | 高合金鋼, 耐腐蝕          |