


# T形快插接頭

## QST3-5/16T-3/16-U

產品代號: 153806

FESTO

可360°旋轉，4個排氣口  
該產品只可從Festo USA定購  
將停產的產品，供貨至 2011.



### 技術參數

特性	值
尺寸	標準
裝配位置	任何
設計結構	推/拉原理
容器尺寸	1
工作壓力	-0.95 ... 10 bar
和溫度相關的工作壓力	-0.95 ... 10 bar
工作介質	過濾壓縮空氣 真空
耐腐蝕等級 CRC	1
環境溫度	-10 ... 60 °C
授權	Germanischer Lloyd
產品重量	23 g
輸出數量	4
輸送管線的數量	1
氣壓連接, 氣源管線	用於5/16" 氣管外徑
氣壓連接, 輸出	用於3/16" 氣管外徑 用於5/16" 氣管外徑
釋放環的顏色	灰色
材料備註	符合 RoHS
外殼的材料訊息	PBT
釋放環的材料數據	POM
氣管密封的材料訊息	NBR
軟管夾部分的材料數據	高合金鋼, 耐腐蝕