


# 空位塞頭 QSC-5/16H-U

產品代號: 153837

FESTO

該產品只可從Festo USA定購  
將停產的產品，供貨至 2011.



## 技術參數

特性	值
裝配位置	任何
容器尺寸	1
設計結構	推/拉原理
工作壓力	-0.95 ... 10 bar
和溫度相關的工作壓力	-0.95 ... 10 bar
工作介質	過濾壓縮空氣 真空
耐腐蝕等級 CRC	1
環境溫度	-10 ... 60 °C
授權	Germanischer Lloyd
產品重量	1 g
氣壓連接	插入式軸套 QS-5/16"
釋放環的顏色	灰色
材料備註	符合 RoHS
外殼的材料訊息	PBT