



關斷閥 HE-2-1/8-QS-3/16-U

訂貨編號: 153989

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|-----------------------|--|
| 閥功能 | 兩口兩位雙螺線管 |
| 氣動介面，氣口 1 | 1/8 NPT |
| 氣動介面，氣口 2 | QS-3/16 |
| 驅動方式 | 手冊 |
| 安裝方式 | 是否要： 透過通孔直接安裝 透過螺紋直接安裝 |
| 標準標稱流量 | 185.4 l/min |
| 公稱通徑 | 2.5 mm |
| 工作壓力 | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar |
| 環境溫度 | 0 °C...60 °C |
| 外殼材質 | 加強型 PBT |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-] |
| 密封原理 | 軟密封 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 結構特點 | 活塞閘閥 |
| 嚮導類型 | 直接 |
| 流向 | 可逆 |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 無塵室等級 | 4 級，符合 ISO 14644-1 |
| 介質溫度 | 0 °C...60 °C |
| 產品重量 | 30 g |
| 旋入螺釘的材料 | 鍍鎳黃銅 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 密封件材質 | NBR |