

旋轉驅動器

DRQ-20- -270-PPVJ-A

料號: 154457

將停止供貨的產品



用於近接式感測, 具可調終端緩衝和傳動間隙補償.

多樣型, 擺動角度181到269度之間可選

Type to be discontinued. Available until 2017. See Support Portal for alternative products.

FESTO

代表範例



技術參數

| 特性 | 值 |
|---------------|-------------------------------|
| 尺寸 | 20 |
| 緩衝角度 | 78.3 deg |
| 兩側擺動角度的設定範圍 | -4 /+ 4 deg |
| 擺動角度 | 270 deg |
| 緩衝 | PPVJ: 氣壓緩衝, 可調 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 設計結構 | 齒輪齒條機構 |
| 位置檢測 | 用於近接感測器 |
| 操作壓力 | 2.5 ... 10 bar |
| 6 bar時的最大擺動頻率 | 1.3 Hz |
| 操作模式 | 雙動 |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 理論扭矩在 6 bar | 1 Nm |
| 容許的質量慣性矩 | 0.0003 kgm ² |
| 產品重量 | 920 g |
| 安裝類型 | 具內 (母) 螺紋 |
| 氣壓連接 | M5 |
| 驅動軸的材料訊息 | 外殼-硬化鋼 |
| 密封件的材料訊息 | TPE-U(PU) NBR |