


伺服馬達 EMMS-AS-70-M-HS-RM

料號: 1550977

FESTO

不具齒輪單元.



技術參數

| 特性 | 值 |
|---|---------------------------------------|
| 環境溫度 | -10 ... 40 °C |
| 儲藏溫度 | -20 ... 60 °C |
| 相對空氣濕度 | 0 - 90 % |
| 符合標準 | IEC 60034 |
| 絕緣保護等級 | F |
| 根據EN60034-1的速率等級 | S1 |
| 溫度監控 | PTC 電阻 |
| 防護等級 | IP54 |
| 電接頭系統 | 插頭 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| 授權 | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU-EMV 指導原則 根據 EU 低電壓設備指導原則 |
| 額定工作電壓 DC | 565 V |
| 額定電壓 DC | 565 V |
| Type of winding switch | Star inside |
| Number of pole pairs | 4 |
| 靜止扭矩 | 2.53 Nm |
| 額定扭矩 | 2.26 Nm |
| 峰值 (最大) 扭矩 | 8.55 Nm |
| 額定擺動速度 | 4,400 1/min |
| 最高速度 | 4,960 1/min |
| 額定馬達功率 | 1,044 W |
| 額定馬達電流 | 1.7 A |
| 峰值 (最大) 電流 | 7.4 A |
| 馬達恆定 | 1.333 Nm/A |
| Voltage constant, phase-to-phase | 80.49 mV/min |
| Phase-phase winding resistance | 16.294 Ohm |
| Phase-phase winding inductance | 30.834 mH |
| 斷電時轉動慣量總和 | 0.611 kgcm ² |
| 產品重量 | 2,700 g |
| 容許的軸向驅動軸負載 | 75 N |
| 容許的徑向軸負載 | 200 N |
| 轉子位置感測器 | Absolute multi-turn encoder |
| Rotary position encoder interface | EnDat 22 |
| Rotary position encoder measuring principle | 電感式 |
| 轉子位置編碼器起動裝置 | 19 Bit |
| MTTF, subcomponent | 76 years, rotary position encoder |
| MTTFd, subcomponent | 152 years, rotary position encoder |