


預置計數器 PZV-E-C

料號: 15608

FESTO

減法計數, 具氣壓復位



技術參數

特性	值
設計結構	具氣壓驅動器的機械式順序計數器
復位類型	按鈕或氣壓訊號
顯示	5位置
釋放壓力, 驅動單元	$0,2 \pm 0,1$ bar
釋放壓力, 回復	$0,15 \pm 0,1$ bar
反應壓力, 驅動單元	$0,6 \pm 0,2$ bar
操作壓力	2 ... 8 bar
最小復位壓力	2 bar
最小脈衝長度, 驅動單元	10 ms
最小脈衝長度, 回復	180 ms
最小停頓週期, 驅動單元	15 ms
最小停頓週期, 回復	50 ms
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	0 ... 60 °C
產品重量	150 g
安裝類型	前面板安裝
氣壓連接	M5