


快速步進馬達 FSS-12-C

料號: 15609
將停止供貨的產品

FESTO

氣壓/機械式程序裝置，具 12 個步驟和啟動迴路，安裝在 2n 型底座上。

Type to be discontinued. Available until 2025. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
額定尺寸	2.5 mm
設計結構	可組合的順序器
確認減少壓力	≤ 0.5 bar
確認反應壓力	≥ 1.5 bar
操作壓力	2.5 ... 6 bar
標準額定流量	60 l/min
最小的確認脈衝長度	50 ms
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
EU以外的防爆保護認證	EPL Dc (GB) EPL Gb (GB)
ATEX(防爆) 標準-氣體	II 2G
ATEX(防爆) 標準-灰塵	II 3D
防氣爆	Ex h IIC T4 Gb
防塵爆	Ex h IIIIC T125°C Dc
周遭防爆溫度	$+5^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40^{\circ}\text{C}$
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	5 ... 40 °C
產品重量	450 g
Material seals	NBR
Material housing	ABS