

# 倒鉤接頭 N-3/8-P-9-MS

料號: 15634

FESTO

黃銅結構



## 技術參數

| 特性               | 值                                 |
|------------------|-----------------------------------|
| 額定尺寸             | 7.6 mm                            |
| 柱頭螺栓上的密封件類型      | 密封圈                               |
| 裝配位置             | 任何                                |
| 設計               | 直式結構                              |
| 容器尺寸             | 10                                |
| 操作壓力的完整溫度範圍      | -0.95 ... 16 bar                  |
| 操作介質             | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:--]      |
| 注意: 操作和嚮導介質      | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)                |
| 耐腐蝕等級 CRC        | 1 - Low corrosion stress          |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| 環境溫度             | -10 ... 60 °C                     |
| 最大緊固扭矩           | 15 Nm                             |
| 產品重量             | 25 g                              |
| 氣壓連接, 氣口 1       | 外螺紋 G3/8                          |
| 氣壓連接, 氣口 2       | For tubing internal diameter 9 mm |
| 材料備註             | 符合 RoHS                           |
| Material housing | 黃銅                                |