

倒鉤接頭 N-3/4-P-19-MS

料號: 15638

FESTO

黃銅結構



技術參數

特性	值
額定尺寸	16.5 mm
柱頭螺栓上的密封件類型	密封圈
裝配位置	任何
設計	直式結構
容器尺寸	1
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 16 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:--]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 ... 60 °C
最大緊固扭矩	40 Nm
產品重量	96 g
氣壓連接, 氣口 1	外螺紋 G3/4
氣壓連接, 氣口 2	For tubing internal diameter 19 mm
材料備註	符合 RoHS
Material housing	黃銅