


# 精巧型氣缸 ADVUL-16-25-P-A

訂貨編號: 156855

FESTO



## 資料表

| 特性                    | 值                                    |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 行程                    | 25 mm                                |
| 活塞直徑                  | 16 mm                                |
| 緩衝                    | 兩端具有彈性緩衝環/墊                          |
| 安裝位置                  | 可選                                   |
| 結構特點                  | 缸徑<br>活塞桿                            |
| 位置偵測                  | 透過近接開關                               |
| 訂製品                   | 一端活塞桿                                |
| 扭矩/導向保護               | 具有聯接板的導向桿                            |
| 工作壓力                  | 0.15 MPa...1 MPa<br>1.5 bar...10 bar |
| 工作模式                  | 雙作用                                  |
| 工作介質                  | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]      |
| 工作和嚮導介質說明             | 可用潤滑介質工作 ( 之後須一直潤滑介質工作 )             |
| 耐腐蝕等級 CRC             | 2 - 中等耐腐蝕能力                          |
| 油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                    |
| 環境溫度                  | -20 °C...80 °C                       |
| 端位的衝擊能量               | 0.1 J                                |
| 6 bar 時的理論出力值，返回行程    | 90 N                                 |
| 6 bar 時的理論力值，前進行程     | 121 N                                |
| 安裝方式                  | 是否要：<br>具通孔<br>具有附件                  |
| 氣動介面                  | M5                                   |
| 墊圈螺絲材質                | 高合金不鏽鋼                               |
| 蓋子材料                  | 精製鋁合金                                |
| 動態密封件材質               | NBR<br>TPE-U(PU)                     |
| 活塞桿材質                 | 高合金不鏽鋼                               |
| 缸筒材料                  | 精製鋁合金                                |