


雙耳環安裝件 SUA-25

訂貨編號: 157321

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|-------------------|
| 尺寸 | 25 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度 | -40 °C...90 °C |
| 產品重量 | 45 g |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 安裝件材料 | 精製鋁合金 |
| 螺栓材料 | 鍍鋅鋼 |
| 套管材質 | 彈簧鋼 |
| 軸承材料 | 聚合物 |
| 螺絲材料 | 鍍鋅鋼 |
| 鎖的材料 | 彈簧鋼 |
| 軸材質 | 鋼 帶防護塗層 |