


擺動法蘭 SNGB-250

訂貨編號: 157512

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	250
基於標準	ISO 15552 (之前為 VDMA 24562、ISO 6431、NF E49 003.1、UNI 10290)
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-40 °C...90 °C
產品重量	16141 g
材料說明	RoHS 合規
安裝件材料	球墨鑄鐵
螺栓材料	鋼 鍍鋅
軸承材料	聚合物
圓片材料	鍍鋅鋼
螺絲材料	鋼 鍍鋅
鎖的材料	彈簧鋼 , 鍍鋅