


# 扁平氣壓缸 DZH-3/4"- -PPV-A

料號: 157610

FESTO

抗扭轉，近接式感測器，兩端都具有可調式緩衝。多種安裝方式，具或不具輔助安裝元件。



代表範例



## 技術參數

特性	值
行程	0.04 ... 13 "
活塞直徑	3/4"
活塞桿的最大角度偏移 +/-	2.6 deg
緩衝	PPV: 兩端具可調的氣緩衝
裝配位置	任何
操作模式	雙動
設計結構	活塞 活塞桿
位置檢測	用於近接感測器
防止扭轉/導向	橢圓形活塞
Operating pressure MPa	0.1 ... 1 MPa
操作壓力	1 ... 10 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-20 ... 80 °C
緩衝長度	17 mm
防旋轉的最大扭矩	0.6 Nm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	158 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	188 N
每 10 mm 行程的附加質量係數	23 g
每 10 mm 行程所增加的重量	15 g
0 mm行程時的基本重量	230 g
安裝類型	具內 (母) 螺紋 具配件 選配
氣壓連接	1/8 NPT
材料備註	符合 RoHS
Material cover	鋁
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	鋁
Material piston rod	高合金鋼