


電接口

CPX-CTEL-4-M12-5POL

料號: 1577012

FESTO



技術參數

特性	值
通訊協定	I-Port
尺寸 寬(W) x 長(L) x 高(H)	(包含相互連結模塊) 50 mm x 107 mm x 55 mm
產品重量	110 g
環境溫度	-5 ... 50 °C
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
防護等級	IP65 IP67
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress (當安裝好以後)
最大行列長度	20 m
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PA-加強 PC
LED顯示	I-Port status/diagnostics 模組狀態 Status load voltage Status system supply
診斷	Communication error Short circuit module Module-oriented diagnostics 低電壓
控制元件	DIL 開關
用於輸入的最大位址容量	32 Byte
用於輸出的最大位址容量	32 Byte
參數配置	Diagnostics behaviour Fail-safe mode per channel Forcing per channel Idle mode per channel Module parameter Tool change mode
內部循環時間	1 ms per 1 byte of user data
附加功能	Tool change mode
電氣連接	4x 插座 5-pin A-coded M12
工作電壓範圍 DC	18 ... 30 V
額定工作電壓 DC	24 V
操作電壓時的內部電流耗損量	Typ. 65 mA
能源不足緩衝	10 ms
每個通道的最大輸出電流	4 x 1,6 A
每一通道最大的電源供應	4 x 1,6 A
電絕緣通道 - 通道	否
電絕緣通道 - 內部匯流排	是, 用於中間供應
設備介面的數量	4