

感測器測試器 SM-TEST-1

訂貨編號: 158481

FESTO



資料表

特性	值
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令
環境溫度	0 °C...40 °C
操作電壓範圍 DC	12 V...20 V
電源	兩節 9 V 塊狀電池
準備就緒狀態指示	綠色 LED
防護等級	IP20
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L