


定時器 PZVT-3-SEC

料號: 158495

FESTO



技術參數

特性	值
設計結構	具氣壓驅動器的機械式順序計數器
關閉壓力	≤ 0.1 bar
操作壓力	2 ... 6 bar
開啟壓力	≥ 1.6 bar
標準額定流量	50 l/min
可調延時	0.2 ... 3 s
設定精確度	$\pm 0,3$ s
用以復位的停頓週期	≥ 200 ms
重複精度, 時間設定	$\pm 0,1$ s
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP54 具保護蓋和面板框架 符合 IEC 60529
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	45 g
安裝類型	前面板安裝
氣壓連接	內螺紋 M5
材料備註	符合 RoHS
Material housing	ABS