


連接電纜

NHSB-A1-30-BLG5-LE5-PU8-2XBB

料號: 1585798

FESTO

Suitable for use with linear actuator DFPI.



技術參數

特性	值
保護管長度	30 m
裝配位置	任何
戶外使用	C1 - 在不受天氣影響的地方使用
工作電壓範圍 DC	0 ... 30 V
相對空氣濕度	5 - 100 % 冷凝
防護等級	IP65 IP67 IP68 IP69K NEMA 4
環境溫度	-20 ... 60 °C
Ambient temperature with flexible cable installation	-5 ... 60 °C
電氣連接 1	Straight plug, 5-pin
電氣連接 2	開放式終端, 5-wire
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
氣壓連接	For tubing outside diameter 10 mm For tubing outside diameter 8 mm
電纜的最小彎折半徑	100 mm
電纜結構	5 x 0,75 mm ²
產品重量	7,500 g
材料備註	含有 PWIS 符合 RoHS
導管的材料訊息	PA
原料資訊, 保護軟管接頭	PA
電纜護套的材料訊息	PVC
密封件的材料訊息	TPE