


# 精巧型氣壓缸

## EMM-10- -P-A-S6

料號: 158615

FESTO

用於近接感測，具終端位置緩衝，多種安裝方式  
其它行程根據需要提供，僅提供標準行程長度 5, 10, 15 mm.



### 技術參數

| 特性                  | 值                             |
|---------------------|-------------------------------|
| 行程                  | 1 ... 15 mm                   |
| 活塞直徑                | 10 mm                         |
| 緩衝                  | P: 兩端具彈性緩衝環/板                 |
| 裝配位置                | 任何                            |
| 操作模式                | 單動<br>推的動作                    |
| 設計結構                | 活塞<br>活塞桿<br>型材缸筒             |
| 位置檢測                | 用於近接感測器                       |
| 多樣型                 | 耐高溫密封, 可承受的最高溫度 120°C         |
| 操作壓力                | 1.5 ... 10 bar                |
| 操作介質                | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質         | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)            |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 2 - Moderate corrosion stress |
| 環境溫度                | -20 ... 120 °C                |
| 驅動器安裝時的緊固扭矩         | 1 Nm +10 %                    |
| 6 bar時的理論作用力        | 37 N                          |
| 6 bar時的理論作用力, 前進行程  | 37 N                          |
| 安裝類型                | 選配<br>具通孔<br>具內 (母) 螺紋        |
| 氣壓連接                | M3                            |
| Material cover      | 黃銅                            |
| Material seals      | FPM                           |
| Material housing    | 鍛造鋁合金<br>電鍍                   |
| Material piston rod | 高合金鋼, 耐腐蝕                     |