


真空過濾器 VAF-PK-4

訂貨編號: 15889

FESTO



資料表

特性	值
公稱通徑	3 mm
安裝位置	可選
過濾等級	50 µm
工作壓力	-0.95 bar...0 bar
關於工作壓力的提示	僅用於開放式真空系統
真空流量 = -0.75 bar	70 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7::-]
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	0 °C...40 °C
產品重量	6 g
安裝方式	管式安裝
氣動介面	PK-4，具有管接螺帽
管接螺帽材料	POM
材料說明	RoHS 合規
過濾器材料	織物 PA
外殼材質	PA
適合噴射脈衝	8 bar