


# 壓力開關

## PEV-1/4-A-SW27

料號: 159259

FESTO

到達一定壓力值時，開啟或關閉電氣迴路。可調式壓力開關點。



### 技術參數

特性	值
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則
測量變量	相對壓力
測量方式	氣壓/電子式變換器
壓力測量範圍	1 ... 10 bar
操作壓力	1 ... 10 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
介質溫度	-20 ... 80 °C
環境溫度	-20 ... 100 °C
切換元件功能	轉接開關
最大切換頻率	3 Hz
最大開關輸出電壓 AC	250 V
最大開關輸出電壓 DC	250 V
最大輸出電流	4,000 mA
工作電壓範圍 DC	12 ... 250 V
電氣連接	4-pin 插頭
安裝類型	具螺紋的
裝配位置	任何
氣壓連接	G1/4
產品重量	138 g
Material housing	鋼, 鍍鋅
Material membrane	NBR
臨界值設定範圍	1 ... 10 bar
防護等級	IP65
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L