


連接電纜

SIM-M12-3WD-2,5-NSL-PU

料號: 159434

FESTO

用於感測器和近接開關
此型號將被停用至2013



技術參數

特性	值
符合標準	EN 61076-2-101 EN 61984
電纜屬性	標準
電纜的測試條件	拖鏈安裝: 5 百萬次循環, 彎曲半徑 75 mm 彎折強度符合 Festo 標準, 測試條件根據需求 視需求的測試條件
預備狀態顯示	綠色LED
工作狀態顯示	黃色 LED
工作電壓範圍 DC	10 ... 30 V
浪湧強度	0.8 kV
在40°C時的可接受電流負載	4 A
污染程度	3
防護等級	IP65 IP68
環境溫度	-5 ... 70 °C -25 ... 70 °C
電氣連接	角型插座/開放式線端 M12x1 / - 5-pin / 3線
電纜結構	3 x 0,25 mm ²
電纜直徑	4.5 mm
電纜長度	2.5 m
導體的額定截面	0.25 mm ²
插頭編碼	A
顏色編碼, 纜芯絕緣	藍色 棕色 黑色
外殼顏色	黑色
電纜外套顏色	灰色
鎖緊螺帽的材料訊息	黃銅 鍍鎳
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯 符合 RoHS
外殼的材料訊息	TPE-U(PU)
材料訊息, 絕緣軸套	PVC
電纜護套的材料訊息	TPE-U(PU)