

過濾減壓閥 LFR-3/8-D-MIDI

訂貨編號: 159582

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	Midi
系列	D
控制鎖	可鎖定旋轉手柄
安裝位置	垂直 $\pm 5^\circ$
過濾等級	40 μm
冷凝水排放裝置	手動旋轉
結構特點	具壓力錶的過濾調壓閥
最大冷凝容積	43 cm^3
保護罩	金屬保護罩
壓力錶 (類比) 或壓力顯示器 (數位)	具有壓力錶
工作壓力	1 bar...16 bar
壓力調整範圍	0.5 bar...12 bar
最大壓力遲滯	0.2 bar
標準標稱流量	3100 l/min
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010[-:9:] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010[7:8:4] 惰性氣體
介質溫度	-10 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
環境溫度	-10 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
產品重量	920 g
安裝方式	是否要: 管式安裝 具有附件
氣動介面, 氣口 1	G3/8
氣動介面, 氣口 2	G3/8
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	壓鑄鋅

特性	值
碗罩材料	PC