

油霧器 LOE-1/2-D-MIDI

訂貨編號: 159587

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	Midi
系列	D
安裝位置	垂直 +/-5°
結構特點	標準比例油霧器
最大貯油量	110 cm ³
保護罩	金屬保護罩
工作壓力	0 bar...16 bar
油霧器功能的最小流量	8 l/min
標準標稱流量	6100 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:-] 惰性氣體
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	630 g
安裝方式	具有附件
氣動介面，氣口 1	G1/2
氣動介面，氣口 2	G1/2
材料說明	RoHS 合規
碗罩材料	PC