



導向單元

SPZ-16-80-P-A-S6

產品代號: 159738

FESTO

具雙活塞桿，近接位置感測。



技術參數

| 特性 | 值 |
|--------------------|------------------|
| 行程 | 80 mm |
| 可調節端點位置/長度 | 10 mm |
| 活塞直徑 | 16 mm |
| 驅動單元的運作模式 | 滑塊 |
| 緩衝 | P: 兩端具彈性緩衝環/板 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 導向 | 普通軸承導向 |
| 設計結構 | 導向 |
| 位置檢測 | 用於近接式感測器 |
| 多樣型 | 耐熱密封型, 溫度達 150°C |
| 工作壓力 | 1 ... 10 bar |
| 操作模式 | 雙作用 |
| 工作介質 | 乾燥壓縮空氣, 經潤滑或未經潤滑 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 |
| 環境溫度 | -20 ... 120 °C |
| 6 bar時的理論作用力, 回復行程 | 180 N |
| 6 bar時的理論作用力, 進程 | 180 N |
| 氣壓連接 | M5 |
| 蓋子的材料訊息 | 鍛造鋁合金 |
| 密封件的材料訊息 | FPM |
| 外殼的材料訊息 | 鍛造鋁合金 |
| 活塞桿的材料訊息 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |