



# 雙活塞氣壓缸

## DPZ-20-100-P-A-S6

產品代號: 159841

FESTO

具2根平行的活塞桿， 近接式感測， 終點位置具彈性緩衝環



### 技術參數

| 特性                 | 值                |
|--------------------|------------------|
| 行程                 | 100 mm           |
| 可調節端點位置/長度         | 10 mm            |
| 活塞直徑               | 20 mm            |
| 驅動單元的運作模式          | 連接軛              |
| 緩衝                 | P: 兩端具彈性緩衝環/板    |
| 裝配位置               | 任何               |
| 導向                 | 普通軸承導向           |
| 設計結構               | 導向               |
| 位置檢測               | 用於近接式感測器         |
| 多樣型                | 耐熱密封型, 溫度達 150°C |
| 工作壓力               | 1 ... 10 bar     |
| 操作模式               | 雙作用              |
| 工作介質               | 乾燥壓縮空氣, 經潤滑或未經潤滑 |
| 耐腐蝕等級 CRC          | 2                |
| 環境溫度               | -20 ... 120 °C   |
| 在端點位置的衝擊能量         | 0.2 Nm           |
| 6 bar時的理論作用力, 回復行程 | 282 N            |
| 6 bar時的理論作用力, 進程   | 376 N            |
| 其它可用接口             | 參見產品圖紙           |
| 氣壓連接               | M5               |
| 蓋子的材料訊息            | 鍛造鋁合金            |
| 密封件的材料訊息           | FPM              |
| 外殼的材料訊息            | 鍛造鋁合金            |
| 活塞桿的材料訊息           | 高合金鋼, 耐腐蝕        |