



# 雙活塞氣壓缸

## DPZ-20-40-P-A-S20

料號: 159915

FESTO

具2平行的活塞桿， 近接式感測， 終點位置具彈性緩衝環



### 技術參數

| 特性                 | 值                             |
|--------------------|-------------------------------|
| 行程                 | 40 mm                         |
| 端點可調範圍/長度          | 10 mm                         |
| 活塞直徑               | 20 mm                         |
| 驅動單元的運作模式          | 軛鐵                            |
| 緩衝                 | P: 兩端具彈性緩衝環/板                 |
| 裝配位置               | 任何                            |
| 導向                 | 普通軸承導向                        |
| 設計結構               | 導向                            |
| 位置檢測               | 用於近接感測器                       |
| 多樣型                | 中空活塞桿型                        |
| 操作壓力               | 1 ... 10 bar                  |
| 操作模式               | 雙動                            |
| 操作介質               | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質        | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)            |
| 耐腐蝕等級 CRC          | 2                             |
| 環境溫度               | -20 ... 80 °C                 |
| 在端點位置的衝擊能量         | 0.2 Nm                        |
| 6 bar時的理論作用力, 回復行程 | 282 N                         |
| 6 bar時的理論作用力, 前進行程 | 282 N                         |
| 其它可用接口             | 參見產品圖紙                        |
| 氣壓連接               | M5                            |
| 蓋子的材料訊息            | 鍛造鋁合金                         |
| 密封件的材料訊息           | NBR                           |
| 外殼的材料訊息            | 鍛造鋁合金                         |
| 活塞桿的材料訊息           | 高合金鋼, 耐腐蝕                     |