


# 精巧型氣壓缸

## AEVU-1"-P-A


產品代號: 160603

FESTO

用於近接式感測, 活塞桿具內螺紋。  
該產品只可從Festo USA定購  
將停產的產品, 供貨至 2011.



代表範例



### 技術參數

特性	值
行程	0.2 ... 1 "
活塞直徑	1"
緩衝	P: 兩端具彈性緩衝環/板
操作模式	單作用 推的動作
活塞桿末端	陰螺紋
工作壓力	14.5 ... 145 Psi
工作介質	過濾壓縮空氣
耐腐蝕等級 CRC	2
環境溫度	-4 ... 176 °F
6 bar時的理論作用力, 進程	269 N
0 mm行程時的移動質量	26 g
每10 mm 行程所增加的重量	6 g
0 mm行程時的基本重量	180 g
每 10 mm 行程的附加質量系數	15 g
氣壓連接	UNF10-32
工作壓力 [psi]	14.5 ... 145 psi
蓋子的材料訊息	鍛造鋁合金
動態密封的材料訊息	TPE-U(PU) NBR
活塞桿的材料訊息	高合金鋼, 耐腐蝕
氣壓缸缸筒的材料訊息	鍛造鋁合金