



圓形氣壓缸

CRDG-40- -P-A

料號: 160985

FESTO

耐腐蝕, 用於近接式感測, 終點具彈性緩衝環.
此型號將被停用至2012



技術參數

特性	值
行程	10 ... 500 mm
活塞直徑	40 mm
基於標準	ISO 6431
緩衝	P: 兩端具彈性緩衝環/板
裝配位置	任何
設計結構	活塞 活塞桿
位置檢測	用於近接感測器
操作壓力	1 ... 10 bar
操作模式	雙動
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	4
環境溫度	-20 ... 80 °C
6 bar時的理論作用力, 回復行程	633 N
6 bar時的理論作用力, 前進行程	754 N
每 10 mm 行程所增加的重量	22 g
0 mm行程時的基本重量	1,160 g
安裝類型	選配 具外(公)螺紋 具配件
氣壓連接	G1/4
蓋子的材料訊息	高合金鋼, 耐腐蝕
密封件的材料訊息	TPE-U(PU)
外殼的材料訊息	高合金鋼, 耐腐蝕
活塞桿的材料訊息	高合金鋼, 耐腐蝕