


# 吸盤 VAS-8-M5-SI

料號: 160988

FESTO

密封圈, 未包含在供貨範圍內.  
此型號將被停用至2012



## 技術參數

特性	值
額定尺寸	2 mm
吸盤直徑	8 mm
有效吸氣直徑	5.5 mm
設計結構	真空接口位於頂部 圓形, 標準
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
環境溫度	-40 ... 200 °C
70%真空時的起步阻力	1.6 N
產品重量	2 g
安裝螺紋	M5
吸盤安裝件	M5
真空連接	M5
肖氏硬度	60 +/- 5
凸緣螺絲的材料訊息	鍛造鋁合金
材料備註	含有 PWIS
吸盤的材料訊息	VMQ (矽膠)