


手拉閥

VBOH-32-M5

料號: 1609969

FESTO



技術參數

特性	值
閥功能	3/2 雙穩態
氣壓連接, 氣口 1	M5
氣壓連接, 氣口 2	M5
驅動類型	手動
安裝類型	線路安裝 具螺紋的
標準額定流量	236 l/min
額定尺寸	3.6 mm
Operating pressure MPa	-0.095 ... 1.2 MPa
操作壓力	-0.95 ... 12 bar
環境溫度	-10 ... 80 °C
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
網柵尺寸	17 mm
密封原理	軟性
裝配位置	任何
設計結構	套筒式滑塊
嚮導類型	直接
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
介質溫度	-10 ... 80 °C
驅動力	14 N
產品重量	8 g
Material of threaded plug	Anodised wrought aluminium alloy
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR