

密封圈

OL-M12

料號: 161182

FESTO

無洩漏



技術參數

特性	值
基於標準	ISO 16030
容器尺寸	1
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 30 bar
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
環境溫度	-40 ... 100 °C
環境溫度下手動緊固	是
額定鎖緊扭矩	13.5 Nm
額定擰緊扭矩公差	± 20 %
材料備註	符合 RoHS