


# 扁平氣壓缸

## DZF-18-50-A-P-A

料號: 161240

FESTO

非旋轉型，用於位置感測，終點具彈性緩衝環，多種安裝選項，具或不具其它的安裝元件。



### 技術參數

特性	值
行程	50 mm
活塞直徑	18 mm 等量直徑
活塞桿的最大角度偏移 +/-	1.2 deg
緩衝	P: 兩端具彈性緩衝環/板
裝配位置	任何
操作模式	雙動
設計結構	活塞 活塞桿
位置檢測	用於近接感測器
防止扭轉/導向	橢圓形活塞
Operating pressure MPa	0.1 ... 1 MPa
操作壓力	1 ... 10 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-20 ... 80 °C
防旋轉的最大扭矩	0.2 Nm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	123 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	153 N
0 mm行程時的運動質量	24 g
每 10 mm 行程的附加質量係數	4 g
每 10 mm 行程所增加的重量	13 g
0 mm行程時的基本重量	107 g
安裝類型	具內 (母) 螺紋 具配件 選配
氣壓連接	M5
Material cover	鍛造鋁合金
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	鋁 光滑處理
Material piston rod	高合金鋼, 耐腐蝕