

# 扁平型氣缸 DZF-63-160-A-P-A

訂貨編號: 161315

FESTO



## 資料表

特性	值
行程	160 mm
活塞直徑	63 mm 等效直徑
活塞桿的扭轉間隙 (+/-)	0.4 deg
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
安裝位置	可選
工作模式	雙作用
結構特點	缸徑 活塞桿
位置偵測	透過近接開關
扭矩/導向保護	橢圓形活塞
工作壓力	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 ( 之後須一直潤滑介質工作 )
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-20 °C...80 °C
抗扭轉防護的最大扭矩	1.5 Nm
6 bar 時的理論出力值，返回行程	1682 N
6 bar 時的理論力值，前進行程	1870 N
0 mm 行程的移動質量	337 g
每 10 mm 行程的額外移動質量	25 g
每 10 m 行程的附加重量	91 g
0 mm 行程的基本重量	1379 g
安裝方式	是否要： 透過內螺紋安裝 具有附件
氣動介面	G1/4
蓋子材料	壓鑄鋁
密封件材質	NBR TPE-U(PU)

特性	值
外殼材質	鋁 光滑陽極氧化處理
活塞桿材質	高合金鋼