



單向節流閥 CRGRLA-M5-B

料號: 161403

FESTO

耐腐蝕, 具內螺紋可轉動接口.



技術參數

特性	值
閥功能	單向節流功能
氣壓連接, 氣口 1	M5
氣壓連接, 氣口 2	M5
驅動類型	手動
可調元件	開槽頭螺絲
安裝類型	具螺紋的
節流方向上的標準額定流量	95 l/min
逆止方向上的標準額定流量	77 ... 95 l/min
Operating pressure MPa	0.02 ... 1 MPa
操作壓力	0.2 ... 10 bar
Operating pressure	2.9 ... 145 psi
環境溫度	-20 ... 80 °C
Maritime classification	see certificate
裝配位置	任何
旋轉能力	360° / 可以不連續擺動
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	165 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	140 ... 150 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
無塵室等級	ISO class 4
儲藏溫度	-10 ... 40 °C
Food-safe	See Supplementary material information
介質溫度	-10 ... 60 °C
額定尺寸	2 mm
最大緊固扭矩	1.5 Nm
容許的驅動力矩, 調節螺絲	0.2 Nm
產品重量	10.2 g
材料備註	符合 RoHS
Material seals	FPM PVC
Material hollow bolt	高合金鋼
Material adjusting screw	高合金鋼, 耐腐蝕
Material swivel fitting	高合金鋼, 耐腐蝕