


編碼器電纜
NEBM-M12G8-E- -S1G9-V4
料號: 1617291

FESTO



技術參數

特性	值
電纜屬性	適合於拖鏈
防護等級	IP65
Ambient temperature with flexible cable installation	-40 ... 75 °C
環境溫度	-50 ... 80 °C
電纜的最小彎折半徑	100 mm
電纜結構	已屏蔽 3x(2 x 0,14 mm ²) + 2 x 0,5 mm ²
電纜直徑	8.2 mm
材料備註	符合 RoHS
電纜護套的材料訊息	TPE-U(PUR)