

# 電磁閥

## MN1H-2-1-MS



料號: 161732

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

具手動控制, 不具電磁線圈和插座, 電磁線圈和插座需另外訂購.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



### 技術參數

特性	值
設計結構	膜片閥
驅動類型	電動
密封原理	軟性
裝配位置	任何
安裝類型	線路安裝
製程閥的連接	G1
電氣連接	Plug pattern type A to EN 175301-803 插頭 符合DIN EN 175301-803標準 方塊形結構
額定尺寸	25 mm
閥功能	2/2 常閉, 單穩態
手動控制	具配件, 可鎖定 推力
流量方向	不可逆
介質	過濾壓縮空氣, 過濾等級 200 µm
排氣功能	不可節流
線圈的特性參數	110 V AC: 50 Hz, pick-up power 5 VA, holding power 3.7 VA 110 V AC: 60 Hz, pick-up power 5 VA, holding power 3.7 VA 230 V AC: 50 Hz, pick-up power 5 VA, holding power 3.7 VA 230 V AC: 60 Hz, pick-up power 5 VA, holding power 3.7 VA 24 V DC: 2.5 W
復位類型	空氣彈簧
嚮導類型	由嚮導控制
操作壓力	0.5 ... 10 bar
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
標準額定流量	11,500 l/min
開啟時間	120 ms
關閉時間	180 ms
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Material housing	黃銅
Material screws	高合金鋼, 耐腐蝕
材料編號, 螺栓	1.4301
產品重量	1,000 g
防護等級	IP65 具插頭插座