

# 電磁閥

## MN1H-2-1 1/2-MS-NPT



料號: 161735

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

具手動控制, 不具電磁線圈和插座, 電磁線圈和插座需另外訂購.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



### 技術參數

特性	值
設計結構	膜片閥
密封原理	軟性
裝配位置	任何
安裝類型	線路安裝
製程閥的連接	1 1/2 NPT
額定尺寸	40 mm
閥功能	2/2 常閉, 單穩態
手動控制	具配件, 可鎖定 推力
流量方向	不可逆
介質	過濾壓縮空氣, 過濾等級 200 µm
排氣功能	不可節流
復位類型	空氣彈簧
嚮導類型	由嚮導控制
操作壓力	0.5 ... 10 bar
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Material screws	高合金鋼, 耐腐蝕
材料編號, 螺栓	1.4301
產品重量	2,600 g
防護等級	IP65