


直角式插頭插座 MPPE-3-B

料號: 161839

FESTO



技術參數

特性	值
連接頻率	500
安裝類型	具套筒螺帽
裝配位置	任何
產品重量	65 g
電氣連接	8-pin 直角式插頭插座 可焊接
工作電壓範圍 DC	≤ 60 V
容許的電流負載	5 A
電纜螺紋連接	Pg9
容許的電纜直徑	6 ... 8 mm
端子截面	0.75 mm ²
防護等級	IP67
環境溫度	-30 ... 95 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA
外殼顏色	黑色
Material of union nut	PA
Material electrical contact	銅 經過電鍍